

JUNIOR LM-2

TELESKOPISK UTSUGSARM

Teleskopisk utsugsarm med avbalansering med motvikt och fjäderavlastad konstruktion.

Den avtagbara huven har ett säkerhetsnät och ett mekaniskt spjäll. Utsugsarmen är roterbar 360°.

Den kompakta konstruktionen gör den lämplig för användning i små svetsbåsar och andra begränsade arbetsytor.



APPLIKATIONER

JUNIOR LM-2 är avsedd att användas för följande applikationer:

- MIG-MAG/GMAW svetsning
- TIG svetsning
- FCAW svetsning
- stick/MMAW svetsning




TEKNISK DATA


Dimensioner och egenskaper	
Längd	1-2 m
Diameter:	
• slang	• Ø 160 mm
• huv	• Ø 300 mm
Vikt motvikt	5 kg
Teleskopisk mekanism	fyrkantiga rör (3 sektioner)
Material slang	flambeständig PVC, förstärkt med fjäderståltråd
Färg	svart
Vikt	24 kg
Prestanda	
Rekommenderat luftflöde	800-1200 m³/h
Omgivande förutsättningar	
Arbetstemperatur:	
• min.	• 5°C
• nom.	• 20°C
• max.	• 70°C
Max. relativ fuktighet	90%
Användning utomhus	nej
Lagring	• 5-45°C
	• relativ fuktighet max. 90%
Tillbehör	
SK-300	på/av-knapp för montering huv
LL-5.5/24-160/SK	på/av-knapp inkl. belysning (LED)
Produktkombinationer	
FUA-1800 FUA-2100	fläkt

PA-110 PA-220	pelare
SLE-30	förlängningsslang
Leverans	
orderinformation	
Artikel nr	0000101222
Antal/paket	1
Leveransspecifikation	
Bruttovikt	25,5 kg
Paketdimension (L x W x H)	390 x 300 x 1200 mm
Tariffkod	84219990


RÄCKVIDD




MONTERINGS MÖJLIGHETER




TRYCKFALL



EGENSKAPER & FÖRDELAR



Vridbar huv 110°



Både horisontell och vertikal rörelse

Applikation begränsningar

Använd **inte** produkten för följande applikationer eller under följande omständigheter: polering i kombination med slipning, svetsning eller någon annan applikation som genererar gnistor (fibrer från polering eller slipskivor är mycket brandfarligt och utgör en stor risk för filterbränder när de utsätts för gnistor) | aluminium laserskärning | oljedimma | tung oljedimma i svetsröken | arc-air gouging | utsug av aggressiv rök och gaser (t.ex. från syror, baser, lodpasta som innehåller litium) | utsug av heta gaser (mer än 70°C/158°F kontinuerligt) | gslipning av aluminium och magnesium | termisk sprutning | utsug av cement-, såg-, träsoff m.m. | suga upp cigaretter, cigarrer, oljiga trasor eller brinnande partiklar, föremål och syror | explosiva miljöer eller explosiva ämnen/gaser

Produkt typ	Junior LM-2
Artikel nr.	000101222
Produkt kategori	utsugsarmar
Version	091118/A

Senaste versionen finns alltid på www.plymovent.com